

**metabo****Szatináló gép, Típus: SE17-200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű szatináló gép erős, 1700 wattos motorral csiszoláshoz, szálahúzáshoz, kefézéshez és magasfényűre polírozáshoz.

- **Vékony markolat az optimális megvezetéshez.**
- **Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.**
- **Orsóreteszelés és szerszám nélküli felfogó anya a tartozékok gyors cseréjéhez.**
- **A védőlemez és a segédmarkolat gyors és szerszám nélküli beállítása.**
- **Nyugodt járású, alakzáró felfogó túske az egyenletes csiszolási kép érdekében.**
- **Túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljeshullámú elektronika állító tárcsával: az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**

**Tartalom:**

Segédmarkolat.

**Műszaki leírás**

Energiaellátás	Vezetékes
Súly	2,9 kg

Gyártó jelölése	SE 17-200 RT
Teljesítményfelvétel	1700 W
Kábelhossz	4 m
Fordulatszám-tartomány	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogás	M 14
Csiszolótekercs hossza	50 - 100 mm
Forgatónyomaték	17 Nm
Csiszolótekercs Ø	100 - 200 mm