

melabo**Kétkorongos köszörűgép, 230 V, Típus: DS150P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Kétkorongos köszörűgép köszörüléshez, élezéshez, sorjázáshoz és standard acélhuzal kefe használata esetén acél és fémek rozsdátlanításához. A beépített LED lámpa optimálisan világítja meg a munkaterületet. A maximálisan nyugodt járást és a tárcsa hosszú élettartamát a kiváló minőségű rögzítőkarima teszi lehetővé.

- **Szerszám nélküli állítható munkadarab felfekvők.**
- **Nagy teljesítményű gép igényes élezési, csiszolási és sorjázási munkákhoz.**
- **Acélhuzal körkefék használhatóak rozsdá eltávolításához.**
- **Beépített LED-es világítás a munkaterület optimális megvilágításához.**
- **Alacsony zaj- és rezgésszintű, karbantartásmentes indukciós motor.**
- **A kiváló minőségű rögzítőkarimáknak köszönhetően a tárcsák maximálisan nyugodt járásúak és hosszú élettartamúak.**
- **Maximális munkabiztonság az extra nagy, stabil szikravédő üvegnek köszönhetően.**

Tartalom:

36 P és 60 N normál korund köszörűkorongok, szikravédő üvegek, munkadarab felfekvő és hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 és a 568733 számtól talál.

Műszaki leírás

Köszörűkorong szélessége T	20 mm
----------------------------	-------

Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	2980 min ⁻¹
Teljesítményfelvétel	400 W
Csiszolótárcsa Ø D	150 mm
Gyártó jelölése	DS 150 Plus
Köszörűkorong furat Ø H	20 mm
Súly	10,2 kg
Kábelhossz	1,8 m
Névleges teljesítmény	230 V