

**VNMG 160408, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Árucikk kategória	25E

Leírás

VNMG 160408 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 210 - 450 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PP
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	CCX
Szerszámanyag	Cermet
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	210 - 450 m/min
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz