

**VNMG 160404, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251752 CCX
GTIN	4960664900954
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Szerszámanyag	Cermet
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	210 - 450 m/min
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	PP
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,

Minőség	CCX
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz