

**TNMG 160408, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

TNMG 160408 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 210 - 450 m/min

**Műszaki leírás**

Minőség	CCX
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	Cermet
Forgácstörő	PP
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	210 - 450 m/min

Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz