

**CC.T 060202, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CC.T 060202 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 310 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	Cermet
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Forgácstörő	PP
Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	CCX
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 310 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz