

**CCMT 09T308, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CCMT 09T308 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 310 m/min

**Műszaki leírás**

Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Minőség	CCX
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Forgácstörő	PP
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 310 m/min
Szerszámanyag	Cermet
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz