

**VBMT 160408, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 261184 CCX |
| GTIN | 4960664912155 |
| Árucikk kategória | 25E |

Leírás

VBMT 160408 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 300 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------|
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Szerszámanyag | Cermet |
| Minőség | CCX |
| Váltólapka ISO kód | VBMT160408 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 140 - 300 m/min |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Forgácstörő | PP |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Sarokrídusz | 0,8 mm |
| Bevonat | bevonattal |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Előtolás f | 0,05 - 0,25 mm/ford, |
| Fő felhasználás | P |
| Fogásmélység a_p | 0,1 - 1 mm |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |