

**DCMT 11T308, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260387 CCX
GTIN	4960664911592
Árucikk kategória	25E

Leírás**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a _p	0,1 - 1 mm
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	PP
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	DCMT11T308
Fő felhasználás	P

Minőség	CCX
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 370 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz