

**DC.T 11T304, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Árucikk kategória	25E

Leírás**Műszaki leírás**

Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	PP
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 370 m/min
Szerszámanyag	Cermet
Minőség	CCX
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Fogásmélység a _p	0,1 - 1 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DCMT11T304
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz