

**Sarokmaró 90° MEC17, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227510 125/9
GTIN	4960664473175
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	15,7 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Vágóél Ø $D_c$	125 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	63 mm
Vágóélek száma Z	9
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	0,12 fok
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	116,6 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	243 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	118 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------