


**CCGT 060204, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260073 SP4019
GTIN	
Árucikk kategória	28D

**Leírás**

CCGT 060204 SP4019 Minőség: SP4019

Forgácstörő: 62

Fogásmélység  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 30 - 440 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	62
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,15 - 3 mm
Fő felhasználás	UNI
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 440 m/min
Minőség	SP4019

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCGT 060204
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz