

Garant**CC.T 09T302, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AM
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz