

**CNMG 120412, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 350 m/min
Szerszámanyag	HM
Minőség	CA315
Előtolás $f$	0,15 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	K
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Forgácstörő	KG
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz