

**DCMT 070204, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	GK
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	K
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Tűrés	M
Minőség	CA315
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Sarokrídusz	0,4 mm
Elótolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz