

**CCMT 060202 Wiper, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 060202 Wiper PR1725 Minőség: PR1725

Forgácstörő: WP

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácstörő	WP
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Minőség	PR1725
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Mellékfelhasználás	P
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz