

**CC.T 060202, Minőség: PR1725**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260091 PR1725
GTIN	4960664923342
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 060202 PR1725 Minőség: PR1725
Forgácstörő: MFP-SKS
Tűrés: G
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység a _p	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	MFP-SKS
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Minőség	PR1725
Tűrés	G
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Mellékfelhasználás	P
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz