

**DCGT 070201, Minőség: PR1725**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260380 PR1725
GTIN	4960664923403
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	MFP-SKS
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Tűrés	G

Minőség	PR1725
Szerszámanyag	HM
Mellékfelhasználás	P
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz