

**DCGT 11T301, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260384 PR1725
GTIN	4960664923434
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Mellékfelhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Tűrés	G
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,1 mm
Minőség	PR1725
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	MFP-SKS

Váltólapka ISO kód	DCGT 11T301
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz