

**DC.T 070202, Minőség: PR1725**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Mellékfelhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tűrés	G
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Forgácstörő	MFP-SKS

Minőség	PR1725
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz