

**DC.T 11T304, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260386 PR1725
GTIN	4960664923458
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 11T304 PR1725 Minőség: PR1725
Forgácstörő: MFP-SKS
Tűrés: G
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Minőség	PR1725
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység a _p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Tűrés	G
Sarokrádiusz	0,4 mm
Mellékfelhasználás	P
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	MFP-SKS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz