

Garant**CC.T 060202, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Fő felhasználás	N
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Forgácstörő	AM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül

Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz