

**CCMT 120408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 120408 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Minőség	CA025P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	GK
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz