

**DCMT 11T308, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260387 CA025P
GTIN	4960664878703
Árucikk kategória	25E

Leírás

DCMT 11T308 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: HQ
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	CA025P
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	HQ
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Fő felhasználás	P
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz