

Garant**DN.G 110404, Minőség: HB7415**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250752 HB7415
GTIN	4045197667090
Árucikk kategória	21G

Leírás

DN.G 110404 HB7415 Minőség: HB7415
Forgácstörő: TIM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 70 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	TIM
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 70 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm

Minőség	HB7415
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz