

**Vágótárcsa Cubitron™ 3 EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563314 115
GTIN	4064035079581
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Vágócsiszolótárcsa **Cubitron™ 3 precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz**. Rendkívül nagy forgácsolási teljesítmény és maximális élettartam.

Módosított precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcse **továbbfejlesztett mikrokristályos szerkezettel a jobb teljesítmény és tartósság érdekében**. A Cubitron™ II-höz képest akár 10%-kal nagyobb forgácsolási sebesség és 2× hosszabb élettartam. Nagyon felhasználóbarát a nagyon lágy, kíméletes vágási jellemzők következtében.

**Felhasználás:**

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s  $v_c$  forgácsoló sebességgel. Ideálisan alkalmas fém, karosszéria./hajólemezek, rozsdamentes acélcsővek, kipufogócsövek, bilincsek vagy rozsdás rögzítőelemek vágásához.

Nagyon gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel és kényelmes, ergonomikus vágásvezetéssel.

**Specifikáció:****A60S-BF****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20 %-át.

**Műszaki leírás**

Specifikáció	A60S-BF
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Alak leírása	egyenes
Tárcsaszélesség	1 mm
Furat Ø	22,23 mm
Tárca Ø	115 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	Rádiusz fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárca

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		

## Adatlap

Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas
Száras	alkalmas