

**DC.T 11T304, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 11T304 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: GK
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	DCMT11T304
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	CA025P
Forgácstörő	GK
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	2

Szerszámananyag	Keményfém
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	bevonattal
Tűrés	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz