

**VBMT 160408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261184 CA025P
GTIN	4960664879502
Árucikk kategória	25E

Leírás

VBMT 160408 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: HQ
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	HQ
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Bevonat	bevonattal

Fogásmélység a _p	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	CA025P
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz