


**CC.T 09T302, Minőség: PDL010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260096 PDL010
GTIN	4960664882465
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 09T302 PDL010 Minőség: PDL010

Forgácstörő: AP

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 400 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Tűrés	G
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	PDL010
Cserék / élek száma	2

Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	AP
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	N
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 400 m/min
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz