


**DC.T 070202, Minőség: PDL010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 070202 PDL010 Minőség: PDL010

Forgácstörő: AP

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 400 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	DCGT070202
Forgácstörő	AP
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Tűrés	G
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 400 m/min
Fő felhasználás	N
Szerszámanyag	HM
Minőség	PDL010
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz