

**Garant****DNMG 150604, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250760 HB7020
GTIN	4045197699541
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150604 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm

Forgácstörő	SM
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz