

**DNMG 150604, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250796 CA6525
GTIN	4960664471737
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DNMG 150604 CA6525 Minőség: CA6525  
Forgácstörő: MS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,7 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 220 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	MS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 220 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,7 - 4 mm
Fő felhasználás	M

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz