


**CC.T 060204, Minőség: PDL010**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 060204 PDL010 Minőség: PDL010

Forgácstörő: AP

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mmElőtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 400 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 400 m/min
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Fő felhasználás	N
Váltólapka ISO kód	CC.T 060202
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Minőség	PDL010
Tűrés	G
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	AP
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz