

**DNMG 150608, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250797 CA6525
GTIN	4960664471744
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: MS

Fogásmélység a_p : 0,7 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Forgácstörő	MS
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,7 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz