


**CC.T 060202, Minőség: PDL010**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Árucikk kategória	25E

## Leírás

CC.T 060202 PDL010 Minőség: PDL010

Forgácstörő: AP

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 1 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 400 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,2 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 400 m/min
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,

Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 1 mm
Minőség	PDL010
Tűrés	G
Forgácstörő	AP
Fő felhasználás	N
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz