

**DC.T 11T302, Minőség: PDL010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DCGT11T302
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Tűrés	G
Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 400 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	AP
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Minőség	PDL010
Fő felhasználás	N
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz