



„Safe-Torque A 1” nyomatékkulcs 1/4 col négyszög meghajtással és skálával, Maximális nyomaték: 12Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657770 12
GTIN	4013288223012
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

A speciális, megcsúszó kioldó szerkezet megakadályozza a csavar túlhúzását. A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése hallható és érezhető rögzüléssel a skálaértékek elérésekor. A 72 fogú finomfogazásnak köszönhetően 5°-os utánfogási szög is lehetséges. 1/4 col négyszög meghajtással.

Előny:

Torque Lock funkció: A nyomatékfunkció kikapcsolható - ezért a szerszám standard racsnis szárként is használható nagy kioldási nyomatékokkal és meghatározott szögelfordulás alkalmazásához.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs jól érezhetően kattán, majd ismét azonnal üzemkés. A megcsúszó kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket **nem húzza túl**.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±10 %
Visszajelzés	kioldó
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Gyártó jelölése	Safe-Torque A 1
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Maximális nyomaték	12 Nm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O3
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Nyomatéktartomány	2 - 12 Nm
Teljes hossz L	244 mm
Kijelzés	analóg
Mérési eljárás	Nyomaték
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Nyomatéktartomány	2 - 9 lbfft
Fejszélesség b	31,6 mm
Fejmagasság h	23,7 mm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Sorozat	Safe-Torque
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Súly	553 g
Skálaosztás, 1 osztás =	0,1 Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Slipper funkció	igen
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------