


**DNMG 150608, Minőség: KW10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250797 KW10
GTIN	4960664224388
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 KW10 Minőség: KW10
Forgácstörő: AH
Fogásmélység a_p : 0,8 - 3,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 400 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 400 m/min
Forgácstörő	AH
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,8 - 3,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás	N

Minőség	KW10
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz