

**Sarokmaró 90° MEC17, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Figyelem:

Belső hűtés nélkül.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	160 mm
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	15,7 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Felfogó furat Ø	40 mm
Vágóélek száma Z	12
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,09 fok

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	151,6 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	313 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	318 mm
$\varnothing D_3$	153 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------