

metabo**Sarokcsiszoló, Típus: WEV15-125**

Rendelési adatok

Rendelés száma	077132 WEV15-125
GTIN	4007430243751
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Ön fekteti le a határokat - nem a gép.

A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót. Robusztus, **nagy nyomatékú sarokcsiszoló** fordulatszám-szabályozással a gyors munkavégzési sebességhez.

- **Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**
- **A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.**
- **Állandó fordulatszám terhelés alatt.**
- **A leghosszabb élettartam extrém felhasználásnál: robusztus, nagy nyomatékú sarokcsiszoló fordulatszám-szabályozással és kategóriájában a legnagyobb teljesítménysűrűséggel a gyors munkavégzési sebességhez.**
- **Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.**
- **Szerszám nélküli gyors tárcsacsere egyetlen gombnyomással a Metabo M-Quick rendszerrel.**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.**
- **Alacsony rezgésű Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolat.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**

Tartalom:

Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.

Műszaki leírás

Súly	2,5 kg
Különlegesség	A gyorscsere rendszer
Csatlakozó menet	M14
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Gyártó jelölése	WEV 15-125 Quick
Kábelhossz	4 m
Lágy indulás	igen
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Teljesítményfelvétel	1550 W
Energiaellátás	Vezetékes
Üresjárat fordulatszám	2800 - 11000 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló