

metabo**Fém síkmaró, Típus: PFM17**

Rendelési adatok

Rendelés száma	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

- **A hegesztési varrat gyors, tiszta eltávolítása egy műveletben az újonnan kifejlesztett fém síkmaróval.**
- **A síkmarás során nem keletkeznek fémporgácsok (nincs egészségre káros fémpor).**
- **One-touch Controller: szabadalmaztatott, szerszám nélküli marásmélység beállítás 0,1 mm-es lépésekben.**
- **A szerszám nélküli, mágneses vezetősínnek köszönhetően másodpercek alatt használatra kész (50 cm hosszú, bővíthető).**
- **A marófej váltólapkái egyszerűen, kényelmesen cserélhetők.**
- **Karcsú markolatrész és nagyméretű, szerszám nélkül állítható íves fogantyú a biztonságos, egyenletes megvezetéshez.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljeshullámú elektronika állító tárcsával: az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Elektronikus lágy indulás és újraindítás elleni védelem.**
- **A metaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással.**

Tartalom:

- **Mágneses vezetősín (50 cm hosszú)**
- **3 keményfém váltólapka, univerzális**
- **Fogantyú**
- **Csavarhúzó Torx 15 csavarokhoz**
- **4-es méretű csavarhúzó T markolattal**
- **10-es villáskulcs**
- **metaBOX 280 L**

Műszaki leírás

Marásmélység beállításának fokozatai	0,1 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Leadott teljesítmény	970 W
Max. vibráció EN szerint	4,1 m/s ²
Hangteljesítményszint (LwA)	102 dB(A)
Névleges teljesítmény	1700 W
Üresjárat fordulatszám	8000 - 12600 min ⁻¹
Hangnyomásszint	91 dB(A)
Csomagolás	Metabox
Be- / kikapcsoló	igen
Névleges feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Súly	4,6 kg
Kábelhossz	3,6 m
Lágy indulás	igen
Termék fajtája	Maró