

metabo**Sarokcsiszoló, Típus: WEA19-1800**

Rendelési adatok

Rendelés száma	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű, 180 mm-es sarokcsiszoló egy 230 mm-es sarokcsiszoló vágási mélységével.

- **A Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolatnak és az integrált Autobalancernek köszönhetően kevesebb a vibráció a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.**
- **Elektronikus lágy indulás és újraindítás elleni védelem.**
- **A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva felszerelhető.**
- **Tökéletes ergonómia a vékony markolatnak köszönhetően a maximális irányíthatóság és az könnyű feletti munkavégzés érdekében.**
- **Metabo Marathon motor új hűtő- és szénkefés rendszerrel a dupla élettartamért.**
- **Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkavégzési sebesség a terhelés alatti állandó sebességnek köszönhetően.**
- **M-Quick rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez gombnyomásra.**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.**
- **Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: a piacon a legalacsonyabb szintre minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor – a felhasználó maximális védelme és a gyors munkavégzés érdekében.**
- **Elektronikus lágy indulás és újraindítás elleni védelem.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat, M-Quick felfogó anya.

Műszaki leírás

Különlegesség	Nagy vágásmélység
Különlegesség	M-Quick rendszer
Teljesítményfelvétel	1900 W
Max. vibráció EN szerint	4,9 m/s ²
Maximális fordulatszám	8200 min ⁻¹
Gyártó jelölése	WEA 19-180 Quick RT
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Kábelhossz	4 m
Maximális vágási mélység	60 mm
Súly	2,7 kg
Maximális tárcsa Ø	180 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sarokcsiszoló