

**VNMG 160408, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Árucikk kategória	25E

Leírás

VNMG 160408 CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: PQ

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 180 - 590 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 590 m/min
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	PQ
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz