



Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval, Maximális nyomaték: 1600cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659957 1600
GTIN	7610733291724
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála. **Cserélhető 8 mm pengék befogásához** (659870 – 659884 sz.). Pisztolymarkolattal nagy forgatónyomatékok átviteléhez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Hozzávaló cserélhető pengék	8 mm
-----------------------------	------

Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Teljes hossz L	126 mm
Nyomatéktartomány	3,2 - 16 Nm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Kalibrálás	O1
Maximális nyomaték	1600 cNm
Kijelzés	analóg
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Mérési eljárás	Nyomaték
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Skálaosztás, 1 osztás =	25 cNm
Nyomatéktartomány	320 - 1600 cNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20