



## Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval, Maximális nyomaték: 500cNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659957 500
GTIN	7610733291717
Árucikk kategória	63D

### Leírás

#### Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála. **Cserélhető 6 mm pengék befogásához** (659920 – 659928 sz.).

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	10 cNm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Nyomaték

Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	500 cNm
Nyomatéktartomány	100 - 500 cNm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Méréstechnika	mechanikus
Kalibrálás	O1
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Visszajelzés	kioldó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Teljes hossz L	124 mm
Hozzávaló cserélhető pengék	6 mm
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm  
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20