



Nyomaték csavarhúzó skálával, D 6,3 bitbefogóval, Maximális nyomaték: 50cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659956 50
GTIN	7610733291670
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

Bittartó mágnessel C 6,3 bitek befogásához.

A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Kalibrálás	O1
Visszajelzés	kioldó
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Kijelzés	analóg
Mérési eljárás	Nyomaték

Maximális nyomaték	50 cNm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Jegyzőkönyvvezhető adatok	nem
Súly	71 g
Bit befogó	D 6,3
Méréstechnika	mechanikus
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomatéktartomány	0,1 - 0,5 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	1 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Teljes hossz L	126 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomatéktartomány	10 - 50 cNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20