

**VNMG 160408, Minőség: CA4515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251824 CA4515
GTIN	4960664600380
Árucikk kategória	25E

Leírás

VNMG 160408 CA4515 Minőség: CA4515
Forgácstörő: STD
Fogásmélység a_p : 0,75 - 3 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,7 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 110 - 360 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,75 - 3 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,7 mm/ford,
Fő felhasználás	K
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 360 m/min
Forgácstörő	STD

Minőség	CA4515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz