

**VNMG 160408, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251824 SW05
GTIN	4960664629978
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VNMG 160408 SW05 Minőség: SW05  
Forgácstörő: MU  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 140 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	MU
Fő felhasználás	Ti
Előtolás $f$	0,1 - 0,35 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 140 m/min

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz