

**Sarokmaró 90° MEC17, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	32 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	15,7 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Felfogó menet M	M16
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	57 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,61 fok
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	23,6 mm
Ø D ₃	25 mm
Szárkivitel	menettel

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------