

HOLEX®**VNMG 160404 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251832 HBX020
GTIN	4045197665119
Árucikk kategória	22D

Leírás

VNMG 160404 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 0,75 - 3,5 mm

Előtolás f : 0,08 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PM
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,75 - 3,5 mm
Előtolás f	0,08 - 0,45 mm/ford,
Minőség	HBX020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes